

MECANISMOS INTERNOS BIDIRECCIONALES



Funciones

Mecanismo bidireccional, accionable mediante una martelina, a situar internamente en el tubular del perfil.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Los mecanismos bidireccionales son ambidiestros y están realizados para combinarse con todas las martelinas de la producción GIESSE de aluminio y de latón (mediante un cuadradillo de 7 mm). El espesor, cuando forma parte de la dotación, se ha de situar en el interior del tubular del perfil, entre el mecanismo y la martelina, permite alinear las partes perfectamente. Conectada a la varilla, permite el/la cierre/apertura de cerramientos con apertura interna, pivotante o proyectante.




Materiales

Caja, tapa y cremalleras de zamak moldeado por inyección
 Engranaje principal y secundario de zamak moldeado por inyección
 Espesores de poliamida negra
 Tornillos de acero inoxidable

Tipo A

Tipo A: dimensiones




Tipo A: mecanizados



Tipo B

Tipo B: dimensiones

Tipo B: mecanizados






MECANISMOS INTERNOS

Tipo C



Tipo C: dimensiones

Tipo C: mecanizados



Tipo D

Ensamblaje con accionamiento 0102001



| Código | Descripción | Tipo | Apertura | NUDO | Pernos/Tornillos | Acabado | Base Bruto | Anodizado Elox | Lacado | Trend/Oro Latón | Unidades por confección |
|---------|--|------|------------------------|--|------------------|----------------|------------|----------------|--------|-----------------|-------------------------|
| 0102001 | MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL | A | Apertura interna | C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010 | - | GS Silver Plus | X | | | | 5 |
| 0102101 | MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL | B | Apertura interna | C011 | M5x60 | GS Silver Plus | X | | | | 5 |
| 0102301 | MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL | B | Apertura interna | * | M5x35 | GS Silver Plus | X | | | | 5 |
| 01025K | MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL | C | Pivotante, Proyectante | * | - | GS Silver Plus | X | | | | 5 |
| 01026K | MECANISMO INTERNO BIDIRECCIONAL | C | Pivotante, Proyectante | * | - | GS Silver Plus | X | | | | 5 |
| 01190 | KIT ADAPTADOR R40 PARA ACCIONAMIENTO INTERNO BIDIRECCIONAL | - | Apertura interna | C007 | - | GS Silver Plus | X | | | | 10 |

* Para la correspondencia exacta de serie/código, consulte el catálogo online en www.giesse.it